




Przewód z gniazdem

ADOAH040MSN0005A04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Aplikacja		Strefa Ex 1
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 15 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Maks. pojemność wewnętrzna	[nF]	0,49
Maks. indukcyjność wewnętrzna	[μH]	10
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Uwagi	W przypadku zastosowania gniazd w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) istnieją specjalne wymagania dotyczące okablowania. Wymogi obowiązujących przepisów instalacyjnych muszą być bezwzględnie przestrzegane przez użytkownika na własną odpowiedzialność.	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10356



Przewód z gniazdem


ADOAH040MSN0005A04

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR / PVC, niebieski, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały