


Przewód z gniazdem

ADOGH040MSN0002A04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: ENC01A

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Aplikacja

Strefa Ex 1

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 15 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Maks. pojemność
wewnętrzna

[nF]

0,196

Maks. indukcyjność
wewnętrzna

[μH]

4

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

15 x 15 x 43

Materiał

TPU niebieski

Odlewany materiał obudowy

TPU, niebieski

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Uwagi

W przypadku zastosowania gniazd w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) istnieją specjalne wymagania dotyczące okablowania.

Wymogi obowiązujących przepisów instalacyjnych muszą być bezwzględnie przestrzegane przez użytkownika na własną odpowiedzialność.

E10357



Przewód z gniazdem

ADOGH040MSN0002A04

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PUR / PVC, niebieski, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, niebieski; Nakrętka: miedź, niklowana; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały