




Przewód łączeniowy

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC038  
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
|--------------------|-----|------------|

Wyjścia

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Wykonanie elektryczne | PNP |
|-----------------------|-----|

Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
|-----------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrona | IP 67 |
|---------|-------|

Dane mechaniczne

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | TPU |
|----------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Odlewany materiał obudowy | TPU |
|---------------------------|-----|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
|-------------------|--------------------|

Wyświetlacze / elementy robocze


|             |              |                        |
|-------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor zielony |
|             | działanie    | 1 x LED, kolor żółty   |

Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany






## Przewód łączeniowy

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany

