




Przewód łączeniowy

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...30 DC

Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm





Przewód łączeniowy

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Kolory żył :
 BK = czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski
 WH = biały

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

