

## Przewód z gniazdem

ADOAF032ZDS0002A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Dane elektryczne

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
| Klasa ochrony      |     | III        |

## Wyjścia

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Wykonanie elektryczne | PNP |
|-----------------------|-----|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
| Ochrona               |      | IP 67    |

## Dane mechaniczne

|                           |      |                           |
|---------------------------|------|---------------------------|
| Wymiary                   | [mm] | 17 x 10 x 26              |
| Materiał                  |      | PUR                       |
| Odlewany materiał obudowy |      | PUR                       |
| Materiał nakrętki         |      | cynk odlewany ciśnieniowo |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                        |
|-------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty   |
|             | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

# E10546



## Przewód z gniazdem


ADOAF032ZDS0002A03

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo



### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
| BN = | Kolory żył : |
| BK = | brązowy      |
| BU = | czarny       |
|      | niebieski    |