


Przewód łączeniowy

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Klasa ochrony	III

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Przewód łączeniowy

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Podłączenie



Połączenie elektryczne - Buchse



Podłączenie



E10553



Przewód łączeniowy

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany