




Przewód łączeniowy

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		PA 6.6
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
Materiał nakrętki		aluminium, anodowany (czarny)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód łączeniowy

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: aluminium, anodowany (czarny)



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, kolor pomarańczowy; irradiated; 3 x 0,34 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: aluminium, anodowany (czarny)

