


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB031MSS00,6H03STGH030MSS



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połącane	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	76,7
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB031MSS00,6H03STGH030MSS

Akcesoria

Dostarczane elementy

Śruba

powierzchnia do opisu


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu B standard przemysłowy, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

