


## Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Dane elektryczne

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V] | < 60 AC/DC |
| Klasa ochrony          | III        |

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
| Ochrona                    | IP 68    |

## Dane mechaniczne

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Materiał                  | PUR                                  |
| Odlewany materiał obudowy | PUR                                  |
| Materiał nakrętki         | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



# E10604




## Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

