


Przewód łączeniowy

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11386

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	15 x 15 x 46
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Przewód łączeniowy

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Podłączenie



Połączenie elektryczne - Buchse



Podłączenie



E10614



Przewód łączeniowy

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany