




Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany






Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Podłączenie



Połączenie elektryczne - Buchse



Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany