




Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC018
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany






Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany

