




Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny


Artykuły alternatywne: EVC011  
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



| Dane elektryczne          |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Napięcie zasilania        | [V]  | 10...30 DC         |
| Warunki pracy             |      |                    |
| Temperatura otoczenia     | [°C] | -25...90           |
| Ochrona                   |      | IP 67              |
| Dane mechaniczne          |      |                    |
| Wymiary                   | [mm] | 15 x 15 x 42       |
| Materiał                  |      | TPU                |
| Odlewany materiał obudowy |      | TPU                |
| Materiał nakrętki         |      | mosiądz, niklowany |
| Uwagi                     |      |                    |
| Sztuk w opakowaniu        |      | 1 szt.             |

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany






## Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

