




Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny


Artykuły alternatywne: EVC012
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 42
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany





Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

