


Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H045MSS0025A07

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączane
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Klasa ochrony	II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-15...80
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	18 x 54 x 82
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Liczba portów rozdzielacza	4



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H045MSS0025A07

Typ złącza	M12
------------	-----

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne


Przewód: 25 m, PUR, Bezhalogenu; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GN/YE =	kolor zielony
GY =	zielony / żółty
WH =	szary
YE =	biały
	kolor żółty