


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN



Aplikacja		
Aplikacja		NAMUR
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 15 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	62,2
Wymiary	[mm]	31 x 14,5 x 38
Materiał		TPU; PUR
Odlewany materiał obudowy		TPU / PUR
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Akcesoria		
Dostarczane elementy		śruba powierzchnia do opisu
Uwagi		
Uwagi		Do użytku w strefie 0, grupie IIB lub IIC użytkownik musi unikać intensywnego gromadzenia ładunku elektrostatycznego w gniazdach.
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PVC, niebieski, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

