


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Aplikacja	NAMUR
-----------	-------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 15 DC
------------------------	---------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
----------------------------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	15 x 30 x 39
--------------	--------------

Materiał	TPU; PUR
----------	----------

Odlewany materiał obudowy	TPU / PUR
---------------------------	-----------

Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
-------------------	---------------------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	śruba
	powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PVC, niebieski, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu B standard przemysłowy, kątowny; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

