


Przewód łączeniowy

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC038

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona	IP 68	
Dane mechaniczne		
Materiał	PUR	
Odlewany materiał obudowy	PUR	
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Przewód łączeniowy

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

