


Przewód z gniazdem

ADOGH042MSS0005A04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC645

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu
-------------	-------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	163
------	-----	-----

Wymiary	[mm]	15 x 15 x 47
---------	------	--------------

Materiał	PUR przezroczysty
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	PUR, przezroczysty
---------------------------	--------------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10827



Przewód z gniazdem

ADOGH042MSS0005A04

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR, przezroczysty; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
WH =	niebieski
	biały