




Przewód z gniazdem

ADOAF040MSS0005E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

|                    |     |                   |
|--------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Klasa ochrony      |     | III               |

Warunki pracy

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90               |
| Ochrona               |      | IP 67; (gdy zakręcone) |

Dane mechaniczne

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Wymiary                   | [mm] | 16 x 8 x 26        |
| Materiał                  |      | TPU                |
| Odlewany materiał obudowy |      | TPU                |
| Materiał nakrętki         |      | mosiądz, niklowany |

Uwagi

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Sztuk w opakowaniu |  | 1 szt. |
|--------------------|--|--------|

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany






## Przewód z gniazdem

ADOAF040MSS0005E04

### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
| BK = | Kolory żył : |
| BN = | czarny       |
| BU = | brązowy      |
| WH = | niebieski    |
|      | biały        |