
E10874

Przewód łączeniowy

VDOAH043MSS00,6I04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.


E10874

Przewód łączeniowy

VDOAH043MSS00,6I04STGH040MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu; irradiated; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

