




Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Materiał		PVC
Odlewany materiał obudowy		PVC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

