




Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-ring



| Dane elektryczne          |      |                                      |
|---------------------------|------|--------------------------------------|
| Napięcie zasilania        | [V]  | < 250 AC/DC                          |
| Warunki pracy             |      |                                      |
| Temperatura otoczenia     | [°C] | -25...85                             |
| Ochrona                   |      | IP 68                                |
| Dane mechaniczne          |      |                                      |
| Waga                      | [g]  | 30,743                               |
| Gwint montażowy           |      | M16 x 1,5                            |
| Materiał                  |      | cynk odlewany ciśnieniowo niklowany  |
| Odlewany materiał obudowy |      | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
| Uwagi                     |      |                                      |
| Sztuk w opakowaniu        |      | 1 szt.                               |



## Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



### Podłączenie

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =  
BN =  
BU =  
WH =

Kolory żył :  
czarny  
brązowy  
niebieski  
biały