


## Przewód z wtykiem

ASTGH050MSA0005C02



## Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu; styki połączone; kabel ekranowany;  
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Aplikacja

sieć CAN

## Dane elektryczne

|                                 |     |                   |
|---------------------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania              | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4                 |

## Warunki pracy

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia   | [°C] | -25...85 |
| Temperatura składowania | [°C] | -40...80 |
| Ochrona                 |      | IP 68    |

## Dane mechaniczne

|                                             |      |                    |
|---------------------------------------------|------|--------------------|
| Waga                                        | [g]  | 350                |
| Wymiary                                     | [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
| Materiał                                    |      | PUR                |
| Odlewany materiał obudowy                   |      | PUR                |
| Materiał nakrętki                           |      | mosiądz, niklowany |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |      | tak                |



## Przewód z wtykiem

ASTGH050MSA0005C02

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Promień gięcia do montażu stałego                    | min. 5 x średnica kabla                                                                        |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                                       |

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

### Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,8 mm, ekranowany; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm)

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



### Podłączenie



|          |                |
|----------|----------------|
| BK =     | Kolory żył :   |
| BU =     | czarny         |
| RD =     | niebieski      |
| WH =     | kolor czerwony |
| screen = | biały          |
|          | ekran          |