




Przewód łączeniowy

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Materiał		PVC
Odlewany materiał obudowy		PVC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.




Przewód łączeniowy

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

