


Przewód z gniazdem

ADOAH043SCS0010I04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVW009

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	27 x 15 x 39
Materiał	TPU przezroczysty
Odlewany materiał obudowy	TPU, przezroczysty
Materiał nakrętki	mosiądz, przeciwdhezyjna

E10914



Przewód z gniazdem

ADOAH043SCS0010I04

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne


Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; irradiated; 4 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: miedziany, przeciwdhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały