




Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC503
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Applikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	65
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza		2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,25 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie

