


## Przewód łączeniowy

VDOGG040--S0002A04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Aplikacja

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; styki połączone |
| Bezsilikonowy | tak                            |

## Dane elektryczne

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania [V]              | < 60 AC / < 75 DC |
| Klasa ochrony                       | III               |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3                 |

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
| Ochrona                    | IP 67    |

## Dane mechaniczne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materiał                  | PUR                |
| Odlewany materiał obudowy | PUR                |
| Materiał nakrętki         | mosiądz, niklowany |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|



## Przewód łączeniowy

VDOGG040--S0002A04STGH040MSS

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC, czarny, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm

