


## Gniazdo do zarobienia

SDOAH042ZDSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11510

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



## Dane elektryczne

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
|--------------------|-----|------------|

## Wyjścia

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Wykonanie elektryczne | NPN |
|-----------------------|-----|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
|-----------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrona | IP 67 |
|---------|-------|

## Dane mechaniczne

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Wymiary | [mm] | 36 x 20 x 31 |
|---------|------|--------------|

|          |    |
|----------|----|
| Materiał | PA |
|----------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Odlewany materiał obudowy | PA |
|---------------------------|----|

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
|-------------------|--------------------------------------|

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                        |
|-------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty   |
|             | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

# E10095



## Gniazdo do zarobienia

SDOAH042ZDSFKPG

### Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Dławiak kablowy: PG 7

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



### Podłączenie

