


Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS0005H09

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EBC019

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot

[A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-15...80

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

18 x 54 x 100

Materiał

TPU

E10280



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS0005H09

Odlewany materiał obudowy	TPU
Liczba portów rozdzielacza	6
Typ złącza	M12

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	6 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm




E10280



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS0005H09

Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / żółty
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty