




Przewód z gniazdem

ADOAK190MSS0015H19



Aplikacja		
Konstrukcja	Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 63 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	8
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	3194
Wymiary	[mm]	51 x 26 x 70
Materiał		PUR czarny
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Moment dokręcający	[Nm]	2
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	maks. 2 m/s
	Cykle zginania	> 500000
	Odształcenie przy skręcaniu	± 30 °/m
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

E11747



Przewód z gniazdem


ADOAK190MSS0015H19

Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany





Przewód z gniazdem

ADOAK190MSS0015H19

Podłączenie

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty