




Przewód z gniazdem

ADOAH040MSN0002A04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: ENC04A
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja	
Aplikacja	Strefa Ex 1
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 15 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67
Klasyfikacja bezpieczeństwa	
Maks. pojemność wewnętrzna [nF]	0,196
Maks. indukcyjność wewnętrzna [μH]	4
Dane mechaniczne	
Wymiary [mm]	27 x 15 x 39
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Uwagi	
Uwagi	W przypadku zastosowania gniazd w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) istnieją specjalne wymagania dotyczące okablowania. Wymogi obowiązujących przepisów instalacyjnych muszą być bezwzględnie przestrzegane przez użytkownika na własną odpowiedzialność.

E10355



Przewód z gniazdem

ADOAH040MSN0002A04

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PUR / PVC, niebieski, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały