


Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC431

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone

Bezsilikonowy tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 111,5

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Materiał uszczelnienia sztuczne tworzywo

Liczba portów rozdzielacza 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Przewód łączeniowy typu Y


YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny przezroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: sztuczne tworzywo; Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

