


Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga

[g]

0,173

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Materiał uszczelnienia

sztuczne tworzywo

Liczba portów rozdzielacza

2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny przezroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: sztuczne tworzywo; Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

