




Przewód z gniazdem

ADOGH040MSN0005A04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Aplikacja	Strefa Ex 1
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 15 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67
Klasyfikacja bezpieczeństwa	
Maks. pojemność wewnętrzna [nF]	0,49
Maks. indukcyjność wewnętrzna [μH]	10
Dane mechaniczne	
Wymiary [mm]	15 x 15 x 43
Materiał	TPU niebieski
Odlewany materiał obudowy	TPU, niebieski
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Uwagi	
Uwagi	W przypadku zastosowania gniazd w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) istnieją specjalne wymagania dotyczące okablowania. Wymogi obowiązujących przepisów instalacyjnych muszą być bezwzględnie przestrzegane przez użytkownika na własną odpowiedzialność.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOGH040MSN0005A04

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR / PVC, niebieski, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, niebieski; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie



BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
WH = niebieski
 biały