




Przewód łączeniowy

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	TPU
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
-------------------	--------------------

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
	działanie	1 x LED, kolor żółty

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany





Przewód łączeniowy

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany

