


Rozdzielacze sygnałów

ProcessLine SB V4A 10m



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-5...70
-----------------------	------	---------



Rozdzielacze sygnałów

ProcessLine SB V4A 10m

Ochrona	IP 69K; (Nieużywane gniazda muszą być zabezpieczone poprzez nakrętkę osłonową w celu utrzymania stopnia ochrony.; Moment dokręcający: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
---------	--

Testy / dopuszczenia

MTTF	[lata]	2487
------	--------	------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	2785,5
Wymiary	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materiał	tuleja gwintowana: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Osłona: PP	
Odlewany materiał obudowy	stal kwasoodporna	
Liczba portów rozdzielacza	8	
Typ złącza	M12	

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	16 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zaślepki: M12
----------------------	---------------

Uwagi


Uwagi	zewnętrzne napięcie zasilania zgodne z PELV
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR / PVC, czarny, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna



Rozdzielacze sygnałów

ProcessLine SB V4A 10m

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

E11775

Rozdzielacze sygnałów

ProcessLine SB V4A 10m

