


Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0002H08

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.

Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 68
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	135,9
------	-----	-------

Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
---------	------	--------------

Materiał		PUR
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		PUR
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
-------------------	--	--------------------

Uwagi


Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

**Przewód z gniazdem**

ADOGH080MSS0002H08

Połączenie elektrycznePrzewód: 2 m, PUR, czarny, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

**Podłączenie**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Kolory zgodne z
DIN EN 60947-5-2 Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
PK =	różowy
OG =	kolor pomarańczowy
VT =	fiolet
WH =	biały