


Przewód łączeniowy

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

Stan wyjścia

2 x LED, kolor żółty

działanie

1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Przewód łączeniowy

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Podłączenie



Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski

WH = biały

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

