


Przewód łączeniowy

VDOAF040MSS0001H04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

**Przewód łączeniowy**

VDOAF040MSS0001H04STGH040MSS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

**Połączenie elektryczne**

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm

