


## Przewód łączeniowy

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Aplikacja

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
| Bezsilikonowy | tak                                         |

## Dane elektryczne

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
|------------------------|------------|

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
| Ochrona                    | IP 67    |

## Dane mechaniczne


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materiał                  | TPU                |
| Odlewany materiał obudowy | TPU                |
| Materiał nakrętki         | mosiądz, niklowany |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm






## Przewód łączeniowy

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

### Połączenie elektryczne

Przewód: 1,5 m, PUR / PVC, Bezhalogenu; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

