


Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

styki połączane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	85,8
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany

E11219



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Liczba portów rozdzielacza	4
Typ złącza	M8

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Podłączenie


Konektor: 1 x M16; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Podłączenie



Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

