

Przewód z gniazdem

ADOAF040VAS0025E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVT141

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Materiał	PVC
Odlewany materiał obudowy	PVC
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód z gniazdem

ADOAF040VAS0025E04

Połączenie elektryczne

Przewód: 25 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały