




Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H059MSS00,5H11

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EBC038
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H059MSS00,5H11


Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-15...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	18 x 54 x 127
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M12
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,5 m, PUR / PVC, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²		
Połączenie elektryczne - gniazdo		
Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm		



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H059MSS00,5H11

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / żółty
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty