




Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11353
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne


Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm






Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, TPU, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm

