


Przewód z wtykiem

ASTGH040VAS0002E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVT073

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...100
Ochrona	IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	15 x 15 x 41,5
Materiał	PVC
Odlewany materiał obudowy	PVC
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

**Przewód z wtykiem**

ASTGH040VAS0002E04

Połączenie elektrycznePrzewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Połączenie elektryczne - wtyk**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

**Podłączenie**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
WH = niebieski
 biały