


Przewód łączeniowy

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany;
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Aplikacja

sieć CAN

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-20...80

Temperatura składowania [°C]

-40...80

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]

50,2

Wymiary [mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Materiał

PUR

Odlewany materiał obudowy

PUR

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak



Przewód łączeniowy

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Promień gięcia do montażu stałego	min. 5 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 1 Mio.


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm




Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 7,2 mm, ekranowany; skrętka; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / skrętka + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / skrętka

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 7,2 mm, ekranowany; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BU =	czarny
RD =	niebieski
WH =	kolor czerwony
screen =	biały
	ekran



Przewód łączeniowy

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

