

## Przewód łączeniowy

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



## Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany;  
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Aplikacja

sieć CAN

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

4

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Temperatura składowania [°C]

-40...80

Ochrona

IP 68

## Dane mechaniczne

Waga [g]

100,7

Wymiary [mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Materiał

PUR

Odlewany materiał obudowy

PUR

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak



## Przewód łączeniowy

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Promień gięcia do montażu stałego                    | min. 5 x średnica kabla                                                                        |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                                       |


### Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm




### Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 7,2 mm, ekranowany; skrętka; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,13 mm) / skrętka + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) / skrętka

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 7,2 mm, ekranowany; 1: 1 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm)

### Podłączenie



|          |                |
|----------|----------------|
| BK =     | Kolory żył :   |
| BU =     | czarny         |
| RD =     | niebieski      |
| WH =     | kolor czerwony |
| screen = | biały          |
|          | ekran          |



## Przewód łączeniowy

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

