




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS




Aplikacja		
Aplikacja		pomiar natężenia prądu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
Ochrona		IP 67; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	152,5
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Akcesoria		
Dostarczane elementy		śruba
		powierzchnia do opisu
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

**Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową**

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

**Połączenie elektryczne**Przewód: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²**Podłączenie****Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

