


Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0005H07

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EBC013

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
-------------	---

Bezsilikonowy	tak
---------------	-----

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
--------------------	-----	-------------------

Klasa ochrony		II
---------------	--	----

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
---------------------------------------	-----	---

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
---------------------------------	-----	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-15...80
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	18 x 54 x 82
---------	------	--------------

Materiał		TPU
----------	--	-----



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0005H07

Odlewany materiał obudowy	TPU
Liczba portów rozdzielacza	4
Typ złącza	M12

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
WH =	biały
YE =	kolor żółty